



2024年8月20日
東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社
株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス

北上線全線開通 100 周年記念企画！！

「復刻カラーの『快速きたかみ』撮影専用特別列車で行く第二和賀川橋梁撮影の旅！」を運行します！

JR 東日本盛岡支社と株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスは、2024 年 10 月 5 日に北上線全線開通 100 周年を記念して団体専用臨時列車「復刻カラーの『快速きたかみ』撮影専用特別列車で行く第二和賀川橋梁撮影の旅！」ツアーを設定します。

今回北上線が 2024 年 11 月 15 日で全線開通 100 周年を迎える記念として、キハ 100 系デビュー当時の黒いラッピングを施した専用列車をご用意いたしました。秋の錦秋湖と共に、プレミアムな 1 枚を撮影してみませんか。

1 ツアー概要

- ツアー名 復刻カラーの『快速きたかみ』撮影専用特別列車で行く第二和賀川橋梁撮影の旅
- 実施日 2024 年 10 月 5 日（土）
- 列車名 『快速きたかみ』
- 使用車両 キハ 100 系
※1 両編成で運行します。
※デビュー当時と一部塗装が異なる部分がございます。
- 運転区間 北上線 北上～ほっとゆだ駅間
- 運行時間・停車駅



キハ 100 系

往路

駅名	北上	第二和賀川橋梁付近 【撮影会】	ほっとゆだ
時刻	11：00 発	11:50 着 13:50 発	14:00 着

復路

駅名	ほっとゆだ	北上
時刻	15：20 発	15:55 着

- ・ 撮影会はグループ毎に行い、1 グループ約 25 分間の予定となります
- ・ 往路の車内ではお弁当やお菓子をご用意しております。
- ・ JR 社員がデザインしたオリジナル手ぬぐいが付きます。

2 ツアーのおすすめポイント

- (1) 北上線は西横黒軽便線・東横黒軽便線として 1920 年 10 月 10 日に部分開通し、その後横黒線として 1924 年 11 月 15 日に全線開通しました。2024 年 11 月 15 日で全線開通 100 周年を迎える記念として、撮影のためにキハ 100 系デビュー当時のラッピングを施した専用列車をご用意いたしました。
- (2) 北上線撮影スポットとして有名な「第二和賀川橋梁付近」で実際に線路に降り立ち、デビュー当時の黒いラッピングを施したキハ 100 系と西和賀町の大自然を背景に、自由に特別なアングルでの撮影をご堪能ください。
- (3) 線路内に立ち入ることができる撮影会は北上線では初めてであり、ツアー参加のお客さまだけが見ることのできる特別な景色をご用意しております。
- (4) ほっとゆだ駅での 80 分間のフリータイムでは、構内にある温泉や駅前付近にて西和賀町の魅力をご堪能ください。
- (5) 西和賀町観光協会さまによる様々なおもてなしの他、地元企業さまのオリジナルお菓子をご用意しております。



第 2 和賀川橋梁

3 商品概要

専用の旅行商品をお求めください。

- (1) 発売日
2024 年 8 月 21 日(水) 14:00~9 月 21 日(土) 23:59
- (2) 募集人数 30 名
- (3) 行程・旅行代金・お申込方法
別紙をご参照ください。
- (4) 旅行企画・実施
株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム&セールス

商 品 内 容

商品名	北上線全線開通 100 周年記念企画！！「復刻カラーの『快速きたかみ』撮影専用特別列車で行く第二和賀川橋梁撮影の旅！」
旅行期間	2024 年 10 月 5 日（土）日帰り
行程	JR ☐ ☒ ☐ ☒ 北上駅（11:00 発）☐ ☒（団体専用臨時列車・普通車指定席）☒和賀仙人駅☐ ☒第二和賀川橋梁（撮影会）☐ ☒ ☐ ☒ほっとゆだ駅（14:00 着）——（自由散策）——ほっとゆだ駅（15:20 発）☐ ☒（団体専用臨時列車・普通車指定席）☒北上駅（15:55 着） ※東京駅発着もございます。詳しくは下記 URL をご確認ください。
募集人員	30 名（最少催行人数 18 名）
旅行代金	北上駅発着 大人 1 名 30,000 円
食事	昼食 1 回（車内にてお弁当となります）
申込方法	詳しくは、以下 URL より詳細をご確認の上お申込ください。 （株）JR 東日本びゅうツーリズム&セールス「日本の旅、鉄道の旅」商品サイト ■北上駅発着 https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=24H2580 ■東京駅発着 https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=94H2580 ※この商品はインターネット限定受付となります。